

DN3012





Switchat nätaggregat 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: DN4012

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Potentiometer



Elektriska data

Anslutningsspänning tolerans	[%]	10
Nominell frekvens AC	[Hz]	47...63
Ingångsspänningsområde AC	[V]	100...240
Utgångsspänning DC	[V]	24...28
Skyddsklass		I; (IEC 61140)
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning	[ms]	1000
Tillslagsfördröjning	[s]	< 1000
Utgångsspänning	[V]	inställbar
Max. utgångsström vid min. utgångsspänning	[A]	5
Antal utgångskretsar		1
Max. rippel	[mV]	50
Verkningsgrad (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88,9
Externt ingångsskydd		10 A; B



Switchat nätaggregat 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Effektförlust	[W/K]	3% / K (> 60° C)
Strömavbrottstid (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	205

Utgångar

Kortslutningssäker	ja
Överlastskydd	ja
Tillförlitlighet av DC OK-signal	30 V DC (< 1 A)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	0...70
Kapslingsklass		IP 20

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Mekaniska data

Vikt	[g]	0,987
Monteringstyp		skena; (TH35 (EN 60715); fritt utrymme för kylning 20 mm)
Mått	[mm]	129 x 50 x 136
Material		AlMg3; stålbleck; PC

Displayer / manöverelement

Display	DC-ok	1 x LED, grön
	överlast	1 x LED, röd


Anmärkning

Anmärkning	Utgångsspänning enligt SELV, PELV
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

skruvklämmor:

Anslutning



- 1: primär
2: sekundär