


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M



1 Glaslins

Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Applikation

För användning i industriella miljöer

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Område fiberoptik

[mm]

400

OBF

Område fiberoptik

[mm]

900

OCF (High Power)

Område fiberoptik

[mm]

4000

OO50

Område fiberoptik

[mm]

1600

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...70

Mekaniska data

Vikt

[g]

47,5

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M4

E20753



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Totallängd	[mm]	2000
Min. böjradie	[mm]	30
Fiberplacering		●
Kärndiameter	[mm]	1
Fibermaterial		PMMA
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		PE
Tillbehör		
Ingående delar		sexkantmuttrar: 4 x M4
		tandlåsbrickor: 4
Tillbehör (alternativ)		Kapverktyg för fiberoptik:, E20600
Anmärkning		
Förpackning		1 antal