


Fiberoptisk direktavkännande givare

FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M



1 Referens kant

Applikation

Speciella egenskaper

Bakgrundsdämpad

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

Liten böjradie

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OB50; OBF; OCF

Bakgrundsdämpad

ja

OB50

Arbetsområde fiberoptik [mm]

6

OBF

Arbetsområde fiberoptik [mm]

10

OCF (High Power)

Arbetsområde fiberoptik [mm]

20

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-40...70

Mekaniska data

Vikt [g]

54

Sensorhuvud höjd [mm]

5

Sensorhuvud bredd [mm]

35

Längd fiberoptikhuvud [mm]

23

Probdimensioner [mm]

5 x 35 x 23

Totallängd [mm]

2000

Min. böjradie [mm]

10

Fiberplacering



Kärndiameter [mm]

2 x 1

Fibermaterial

PMMA

Fiberhuvudmaterial

Aluminium

Material fibermantel

PE

Tillbehör

Tillbehör (alternativ)

Kapverkyg för fiberoptik:, E20600

E20756



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M

Anmärkning

Förpackning

1 antal