


Fiberoptisk direktavkännande givare

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 Avkänningsyta

Applikation

Utförande	tvärsnittsomvandlare
Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell
Applikation	Liten böjradie

Område

Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ	OB50; OBF; OO50
--	-----------------

OB50

Arbetsområde fiberoptik [mm]	60
------------------------------	----

OBF

Arbetsområde fiberoptik [mm]	75
------------------------------	----

OO50

Arbetsområde fiberoptik [mm]	200
------------------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-40...70
---------------------------	----------

Mekaniska data

Vikt [g]	50,2
Sensorhuvud höjd [mm]	5
Sensorhuvud bredd [mm]	20
Längd fiberoptikhuvud [mm]	20
Probdimensioner [mm]	5 x 20 x 20
Totallängd [mm]	2000
Min. böjradie [mm]	9
Fiberplacering	II
Kärndiameter [mm]	2 x 16 x 0,25
Fibermaterial	PMMA
Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Material fibermantel	PE

E20758



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Tillbehör

Tillbehör (alternativ)

Kapverktyg för fiberoptik:, E20600

Anmärkning

Förpackning

1 antal