


DP3613



Relä adapter

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K



Produktegenskaper		
Utgångsfunktion		brytande
Mått	[mm]	63 x 30 x 23
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	18...30 DC; ((i våta miljöer: 18...28 V) ; till SELV/PELV)
Nominell spänning DC	[V]	24
Strömförbrukning	[mA]	< 10
Nass		
Anslutningsspänning	[V]	18...28 DC
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsingångar: 2; Antal reläutgångar: 2
Ingångar		
Antal kopplingsingångar		2; (typ 3 (IEC 61131-2))
Utgångar		
Spänningsområde DC	[V]	0...32; (till SELV/PELV)
Spänningsområde AC	[V]	0...20; ((i våta miljöer: 0...16 V); till SELV/PELV)
Utgångsfunktion		brytande
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	1000; (Honkontakt Pin 1: 2000 mA)
Antal reläutgångar		2
Kopplingsfrekvens AC	[Hz]	1
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	1
Hänvisning till kopplingsfrekvens		inga kapacitiva belastningar
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60



Relä adapter

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K

Hänvisning till omgivningstemperatur		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...55 °C
		4000 m: -25...52 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25...70
Max. relativ luftfuktighet	[%]	90; (minskar linjärt till 50% (40 °C) ej kondenserande)
Max. höjd över havet	[m]	4000
Kapslingsklass		IP 67; IP 69K
Föroreningsgrad		2; (före installation och när enheten byts ut)

Godkännanden / tester

MTTF (Mean Time To Failure) [års]	942
-----------------------------------	-----

Mekaniska data

Vikt	[g]	75,3
Vikt (utan tillbehör och förpackning)	[g]	35
Mått	[mm]	63 x 30 x 23
Material		kapsling: PA; Gångat hölje: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Tätningmaterial		FKM

Anmärkning

Anmärkning	För ytterligare information, se bruksanvisningen.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Packning: FKM



1: L+	
2: IN1	DI
3: L-	
4: IN2	DI

DP3613




Relä adapter

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Packning: FKM



1: L1 / L+	(AC/DC)
2: OUT1	NC
3: n.c.	
4: OUT2	NC
5: n.c.	