



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

No scale drawing available

Applikation

Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Område

Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ	OBf; OOF
--	----------

OBf

Arbetsområde fiberoptik	[mm]	7
-------------------------	------	---

OOF

Arbetsområde fiberoptik	[mm]	7
-------------------------	------	---

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...70
----------------------	------	----------

Mekaniska data

Vikt	[g]	0,057
Sensorhuvud höjd	[mm]	10
Sensorhuvud bredd	[mm]	32
Längd fiberoptikhuvud	[mm]	25
Probdimensioner	[mm]	10 x 32 x 25
Totallängd	[mm]	2000
Min. böjradie	[mm]	15
Fiberplacering		
Fibermaterial		PMMA
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		PE

Anmärkning

Anmärkning	räckvidd ungefärligt 5 mm från öppning (med lateral CD detektering och högsta excess gain)
------------	--

E20782



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Förpackning

1 antal