


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-A-V-E1



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Applikation

Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Område fiberoptik [mm]

460

OKF

Område fiberoptik [mm]

50

OOF

Område fiberoptik [mm]

160

OUF

Område fiberoptik [mm]

50

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-40...290

Mekaniska data

Vikt [g]

69

Typ av sensorhuvud

rak

Sensorhuvuddiameter [mm]

1

E20127



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-A-V-E1

Längd fiberoptikhuvud	[mm]	5
Totallängd	[mm]	600
Min. böjradie	[mm]	20; (vid fast installation)
Fiberplacering		
Material		Adapter: ABS
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel		Aluminium
Tillbehör		
Ingående delar		E20103
Anmärkning		
Förpackning		1 antal