# E20175


## Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-P-V-E1

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E20053

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!




| | | |
|---|---|---|
| **Applikation** | | |
| Funktionsprincip | | Envägsavkännande givare |
| **Område** | | |
| Område med fiberoptikförstärkare typ | | OKF; OUF |
| OKF | | |
| Område fiberoptik | [mm] | 8 |
| OUF | | |
| Område fiberoptik | [mm] | 8 |
| **Driftförhållanden** | | |
| Omgivningstemperatur | [°C] | -20...80 |
| **Mekaniska data** | | |
| Typ av sensorhuvud | | rak |
| Sensorhuvuddiameter | [mm] | 1 |
| Längd fiberoptikhuvud | [mm] | 5 |
| Totallängd | [mm] | 600 |

# E20175

## Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-P-V-E1

| | | |
|---|---|---|
| Min. böjradie | [mm] | 10 |
| Material | | Adapter: PPE |
| Fibermaterial | | Glas |
| Fiberhuvudmaterial | | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
| Material fibermantel | | PVC |
| **Anmärkning** | | |
| Förpackning | | 1 antal |