


RFID läs-/skrivhuvud med CAN

DTMHF GBRWCODC03



Applikation

Radiogodkännande för

USA; Kanada; EU/RED; Australien; Japan; Kina; Taiwan; Indien; Singapore

Hänvisning till
radiogodkännandeListan för länder som följer europeiska radioutrustningsdirektivet
2014/53/EU (RED) hittas under "Nedladdningar".

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

9...32 DC

Strömförbrukning [mA]

< 50 (24 V) / < 80 (12 V)

Skyddsklass

III

Arbetsfrekvens [MHz]

13,56

RFID-standard

ISO 15693

Område

Avstånd till ID-tag [mm]

≤ 15

Gränssnitt

Kommunikationsinterface

CAN

CAN

Protokoll

CANopen

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-40...85

Lagringstemperatur [°C]

-40...85

Kapslingsklass

IP 67; IP 69K

Godkännanden / tester

Stöttålighet

EN 60068-2-27

40 g 6 ms / upprepande

EN 60068-2-27

50 g 11 ms / icke-upprepande

Vibrationstålighet

EN 60068-2-6

10 g 10...2000 Hz

MTTF (Mean Time To Failure) [års]

506



RFID läs-/skrivhuvud med CAN

DTMHF GBRWCODC03

Mekaniska data		
Vikt	[g]	120,5
Kapsling		gångat utförande
Montering		inbyggbar
Mått	[mm]	M18 x 1 / L = 58
Gängbeteckning		M18 x 1
Material		kapsling: rostfritt stål (1.4301 / 304); Skyddshölje: PPS; hankontakt: PUR
Åtdragningsmoment	[Nm]	< 25
Displayer / manöverelement		
Display	Preoperational Mode	1 x LED, grön lyser
	Operational Mode	1 x LED, grön blinkar
	Fel	1 x LED, röd blinkar
	taggkommunikation	1 x LED, gul lyser
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 0,8 m		
		
1	CAN_H	
2	CAN_L	
3	GND	
4	U+	