




RFID läs/skrivhuvud med CAN interface och SAE J1939 protokoll

DTMHF INRWCJUS03



Applikation

Radiogodkännande för	USA; Kanada; EU/RED; Australien; Japan; Kina; Taiwan; Indien; Singapore; Ukraina
Hänvisning till radiogodkännande	Listan för länder som följer europeiska radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (RED) hittas under "Nedladdningar".

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	9...32 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Skyddsklass		III
Arbetsfrekvens	[MHz]	13,56
RFID-standard		ISO 15693

Område

Avstånd läs/skrivhuvuden framsida	[mm]	200
Avstånd läs/skrivhuvuden sidan	[mm]	100
Avstånd till ID-tag	[mm]	≤ 55

Gränssnitt

Kommunikationsinterface	CAN
CAN	
Protokoll	J1939

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Lagringstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass		IP 67; IP 69K

Godkännanden / tester

Stöttålighet	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / upprepande
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / icke-upprepande
Vibrationstålighet	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	475	



RFID läs/skrivhuvud med CAN interface och SAE J 1939 protokoll

DTMHF INRWCJUS03

Mekaniska data

Vikt	[g]	199
Kapsling		gängat utförande
Mått	[mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Gängbeteckning		M30 x 1,5
Material		kapsling: rostfritt stål; Skyddshölje: PPS; LED-fönster: PEI

Displayer / manöverelement


Display	drift	1 x LED, grön
	CAN-kommunikation	1 x LED, röd
	taggkommunikation	1 x LED, gul

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



1	inte använd
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L