




Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-30-A-A-M8/1M

Utgående artikel



Applikation	
Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell
Applikation	Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
Område	
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ	OIF
OIF	
Arbetsområde fiberoptik [mm]	70
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-40...290
Mekaniska data	
Vikt [g]	118,4
Typ av sensorhuvud	rak
Gänga sensorhuvud	M8
Totallängd [mm]	1000
Min. böjradie [mm]	30; (vid fast installation)
Fiberplacering	Ⓢ
Material	Adapter: PA
Fibermaterial	Glas

**Fiberoptisk direktavkännade givare**

FT-30-A-A-M8/1M

Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Material fibermantel	Aluminium
Tillbehör	
Ingående delar	sexkantmuttrar: 2 x M8, rostfritt stål
	tandlåsbrickor: 2
	räfflad mutter: 1 x M30
Anmärkning	
Förpackning	1 antal