


DTC510



RFID läs/skrivhuvud HF

DTCHF MCRWCOUS03



- 1 LED gul
- 2 LED grön
- 2 LED röd



Applikation

Radiogodkännande för

USA; Kanada; EU/RED; Australien; Japan;
Taiwan; Indien; Singapore; Kina; Sydkorea; Israel

Hänvisning till
radiogodkännande

Listan för länder som följer europeiska radioutrustningsdirektivet
2014/53/EU (RED) hittas under "Nedladdningar".

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

9...32 DC

Strömförbrukning [mA]

≤ 50 (24 V) / ≤ 80 (12 V)

Skyddsklass

III

Arbetsfrekvens [MHz]

13,56

RFID-standard

ISO 15693

Område

Avstånd till ID-tag [mm]

≤ 60

Gränssnitt

Kommunikationsinterface

CAN

CAN


Protokoll

CANopen



RFID läs/skrivhuvud HF

DTCHF MCRWCOUS03

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67; IP 69K
Godkännanden / tester		
Stöttålighet	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / upprepande
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / icke-upprepande
Vibrationstålighet	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Mekaniska data		
Vikt	[g]	180
Kapsling		rektangulär
Sensorytan		5 positioner valbara
Mått	[mm]	40 x 40 x 54
Material		kapsling: PA; metalldelar: rostfritt stål
Displayer / manöverelement		
Display	Preoperational Mode	1 x LED, grön lyser
	Operational Mode	1 x LED, grön blinkar
	taggkommunikation	1 x LED, gul lyser
	Fel	1 x LED, röd blinkar
Anmärkning		
Anmärkning		För avstånd till andra ID-tags, se respektive datablad (E803xx)
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
Anslutning: 1 x M12, vridbart, låsande; kodning: A		
		
1	inte använd	
2	U+	
3	Jordning	
4	CAN_H	
5	CAN_L	