


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-M-W-M6/2M



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer; Tål olika aggressiva kemikalier

Område

Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ

OKF

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

28

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...150

Mekaniska data

Vikt

[g]

125

Typ av sensorhuvud

rak

Gånga sensorhuvud

M6

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

35

Totallängd

[mm]

2000

Min. böjradie

[mm]

45

Fiberplacering



Kärndiameter

[mm]

1,6

Fiberdiameter

[mm]

0,05

E21153



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-M-W-M6/2M

Ytterdiameter	[mm]	5,4
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Material fibermantel		Metallsilikon
Anmärkning		
Förpackning		1 antal