


DTC600



RFID läs/skrivhuvud HF

DTCHF HLRWCOUS03



- 1 LED Funktionsstatus
2 LED-display (stapel)
3 Anslutningsgånga: M4 max. insticksdjup: 15 mm



Applikation

Applikation	Detektering av föremål på transportsystem
Radiogodkännande för	USA; Kanada; EU/RED; Australien; Japan; Taiwan; Indien; Kina; Israel
Hänvisning till radiogodkännande	Listan för länder som följer europeiska radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (RED) hittas under "Nedladdningar".

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	9...32 DC
Strömförbrukning [mA]	< 150; (24 V)
Skyddsklass	III
Arbetsfrekvens [MHz]	13,56

Område

Avstånd läs/skrivhuvuden framsida [mm]	900
Avstånd läs/skrivhuvuden sidan [mm]	1200
Avstånd till ID-tag [mm]	refererat till ID-TAG E80384 : < 190

Gränssnitt

Kommunikationsinterface	CAN
Protokoll	CANopen

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...60
Lagringstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

Stöttålighet	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / Permanent chock
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / singel chock
Vibrationstålighet	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz



RFID läs/skrivhuvud HF

DTCHF HLRWCOUS03

Mekaniska data		
Vikt	[g]	458,5
Mått	[mm]	120 x 50 x 113
Material		PBT; PC; rostfritt stål
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön/röd CANopen-interface
		1 x LED-display (stapel), gul taggkommunikation
Anmärkning		
Anmärkning		För avstånd till andra ID-tags, se respektive datablad (E803xx)
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A		
1	inte använd	
2	U+	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	