


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-M-W-M6/3M



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer; Tål olika aggressiva kemikalier

Område

Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ

OCF; OKF

OCF (High Power)

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

270

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

22

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...150

Mekaniska data

Vikt

[g]

174,5

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M6

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

35

Totallängd

[mm]

3000

Min. böjradie

[mm]

45

Fiberplacering



E21154



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-M-W-M6/3M

Kärndiameter	[mm]	1,6
Fiberdiameter	[mm]	0,05
Ytterdiameter	[mm]	5,4
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Material fibermantel		Metallsilikon
Anmärkning		
Förpackning		1 antal