


E30430



IO-Linkdisplay

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"



Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift
Applikation	visning av alla processvärden från en ansluten givare

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	18...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 47
Min. isolationsmotstånd [MΩ]	100; (500 V DC)
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja

Mjukvara / programmering

Parametreringsmöjligheter	display, indikering
---------------------------	---------------------

Gränssnitt

Kommunikationsinterface	IO-Link	
Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI-standard	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO-läge	nej	
Nödvändig masterporttyp	A	
Min. processcykeltid [ms]	11,2	
Understödda DeviceIDs	Drift typ	DeviceID
	default	694

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	0...60
---------------------------	--------

E30430



IO-Linkdisplay

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"

Lagringstemperatur	[°C]	-20...80
Kapslingsklass		IP 65; IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Stöttålighet	DIN EN 60068-2-27	5 g (11 ms)
Vibrationstålighet	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...50 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		397
Mekaniska data		
Vikt	[g]	204
Material		rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PC; PBT-GF30; PPS; FKM
Displayer / manöverelement		
Display		Färgdisplay 1,44", 128 x 128 pixlar
		2 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		Y-splitter:, E12481
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
Anslutning: 1 x M12; Kontakter: guldpläterad		