




Kompakt RFID-enhet

DTRUHFE HLRWEIUS04



Applikation	
Radiogodkännande för	EU/RED; Indien
Hänvisning till radiogodkännande	Listan för länder som följer europeiska radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (RED) hittas under "Nedladdningar".
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	19,2...28,8 DC
Strömförbrukning [mA]	500
Effektförbrukning [W]	8,6
Skyddsklass	III
Arbetsfrekvens [MHz]	865...868 (ETSI)
RFID-standard	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Sändeffekt ERP [mW]	120; (maximal: 200 mW)
Utgångar	
Max. strömbelastning per utgång [mA]	100; (max.)
Område	
Öppningsvinkel [°]	60
Gränssnitt	
Kommunikationsinterface	Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP	
Protokoll	EtherNet/IP
Användartyp	Dataöverföring
Ethernet - TCP/IP	
Fabriksinställning	IP-adress: 192.168.0.79
	Subnätmask: 255.255.255.0
	Gateway IP-adress: 192.168.0.100
Användartyp	Parameterinställning

DTE802



Kompakt RFID-enhet

DTRUHFE HLRWEIUS04

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...55
Hänvisning till omgivningstemperatur		med monteringsplatta och kylelement: -20...60 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester		
Stöttålighet	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / Permanent chock
		50 g (11 ms) / singel chock
Vibrationstålighet	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		58

Mekaniska data		
Vikt	[g]	699,45
Mått	[mm]	113 x 118,6 x 50
Material		kapsling: Aluminium; PBT / PC; rostfritt stål

Displayer / manöverelement		
Display	Spänningsmatning	1 x LED, grön
	LED-display (stapel)	4 x LED, gul antal taggar i läsområdet
	status	2 x LED, grön/röd fältbussinterface
	status	2 x LED, grön/gul Ethernet

Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning - Ethernet

Anslutning: 2 x M12; kodning: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Elektrisk anslutning - Spänningsmatning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



DTE802



Kompakt RFID-enhet

DTRUHFE HLRWEIUS04

PWR	
1	L+
2	digitala in-/utgångar 2
3	L-
4	digitala in-/utgångar 1
5	inte använd