


Planpackning

SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM



Applikation

Utförande

för enheter med processanslutning G ½

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-15...200

Godkännanden / tester

Standard

DIN EN ISO 1179-2

Mekaniska data

Vikt

[g]

3,4

Innerdiameter

[mm]

18,5

Ytterdiameter

[mm]

23,9

Material

FKM

Anmärkning

Förpackning

5 antal