


Svetsadapter för processgivare

WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 läckageport
- 3 Packningsyta

Applikation

Utförande	med läckageborring, för installation av LDL20x
Tryckhållfasthet [bar]	50
Hänvisning till tryckangivelse	för anslutningen givare - adapter

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]	113,8
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1,4435 / 316L) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4
Givaranslutning	G 1 Aseptoflex Vario
Processanslutning	Svetsadapter Ø 38 mm

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------