




Svetsadapter för processgivare

WELDING ADAPT G1 V4A



- 1 Packningsyta
2 G1 Invändig gänga
3 Tätningskant

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Applikation		
Tryckhållfasthet	[bar]	150
Hänvisning till tryckangivelse		för anslutningen givare - adapter
MAWP (för applikationer enligt CRN)	[bar]	150
Godkännanden / tester		
Tryckkärlsdirektivet		En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter		Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data		
Vikt	[g]	300
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (1,4404 / SS2348) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4
Givaranslutning		G 1 tätningskon
Processanslutning		Svetsadapter Ø 50 mm
Anmärkning		
Förpackning		1 antal