


DTE901



Kompakt RFID-enhet

DTRUHFA HLRWPNUS04



- 1 LED Funktionsstatus
2 LED-display (stapel) fältbussinterface
3 Anslutningsgånga M4 max. insticksdjup 15mm



Applikation

Radiogodkännande för USA; Kanada; Mexico

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	19,2...28,8 DC
Strömförbrukning [mA]	500
Effektförbrukning [W]	8,6
Skyddsklass	III
Arbetsfrekvens [MHz]	902...928
RFID-standard	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Överföringseffekt EIRP [mW]	200; (maximal: 250 mW)

Utgångar

Max. strömbelastning per utgång [mA]	100; (max.)
--------------------------------------	-------------

Gränssnitt

Kommunikationsinterface	Ethernet
-------------------------	----------

Ethernet - PROFINET

Protokoll	PROFINET
Användartyp	Dataöverföring

Ethernet - TCP/IP

Protokoll	TCP/IP
Fabriksinställning	IP-adress: 192.168.0.79 Subnätmask: 255.255.255.0 Gateway IP-adress: 192.168.0.100
Användartyp	Parameterinställning; Dataöverföring

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...55
---------------------------	----------



Kompakt RFID-enhet

DTRUHFA HLRWPNUS04

Hänvisning till omgivningstemperatur	med monteringsplatta och kylelement: -20...60 °C
Lagringstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

Stöttålighet	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / Permanent chock
		50 g (11 ms) / singel chock
Vibrationstålighet	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)

Mekaniska data

Vikt [g]	691,3
Mått [mm]	113 x 118,6 x 50
Material	kapsling: Aluminium; PBT / PC; rostfritt stål

Displayer / manöverelement

Display	Spänningsmatning	1 x LED, grön
	LED-display (stapel)	4 x LED, gul signalstyrka ID-tag
	status	2 x LED, grön/röd fältbussinterface
	status	2 x LED, grön/gul Ethernet

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - Ethernet

Anslutning: 2 x M12; kodning: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Elektrisk anslutning - Spänningsmatning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



DTE901



Kompakt RFID-enhet

DTRUHFA HLRWPNUS04

PWR	
1	L+
2	digitala in-/utgångar 2
3	L-
4	digitala in-/utgångar 1
5	inte använd