




Svetsadapter för processgivare

WELDING ADAPT G1 O-RG



- 1: Packningsyta
- 2: G1 Invändig gänga
- 3: tätningssringsspår för O-ring 26,0 x 3,0

ACS EC 1935/2004 

| Applikation                    |       |                                                                                               |
|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryckhållfasthet               | [bar] | 150                                                                                           |
| Hänvisning till tryckangivelse |       | för anslutningen givare - adapter                                                             |
| Godkännanden / tester          |       |                                                                                               |
| Tryckkärlsdirektivet           |       | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren               |
| Säkerhetsföreskrifter          |       | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer    |
| Mekaniska data                 |       |                                                                                               |
| Vikt                           | [g]   | 292,5                                                                                         |
| Material, i kontakt med mediet |       | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4; O-ring: FPM; O-ring: EPDM |
| Givaranslutning                |       | G 1 tätningsskon                                                                              |
| Processanslutning              |       | Svetsadapter Ø 50 mm                                                                          |
| Tätning                        |       | Packning                                                                                      |
| Tillbehör                      |       |                                                                                               |
| Ingående delar                 |       | O-ring: 26 x 3, EPDM, FDA kompatibel, E30438                                                  |
|                                |       | O-ring: 26 x 3, FKM, FDA kompatibel, E30437                                                   |
| Anmärkning                     |       |                                                                                               |
| Förpackning                    |       | 1 antal                                                                                       |