




Kompakt RFID-enhet

DTRUHFA HLRWITUS04



Applikation		
Radiogodkännande för		USA; Kanada; Mexico
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	19,2...28,8 DC
Strömförbrukning	[mA]	500
Effektförbrukning	[W]	8,6
Skyddsklass		III
Arbetsfrekvens	[MHz]	902...928
RFID-standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Överföringseffekt EIRP	[mW]	200; (maximal: 250 mW)
Utgångar		
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	100; (max.)
Gränssnitt		
Kommunikationsinterface		Ethernet
Ethernet - Internet of Things		
Överföringsstandard		10Base-T; 100Base-TX
Överföringshastighet		10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll		MQTT JSON
Fabriksinställning		IP-adress: 192.168.0.79
		Subnätmask: 255.255.255.0
		Gateway IP-adress: 192.168.0.100
Användartyp		Parameterinställning; Dataöverföring
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...55
Hänvisning till omgivningstemperatur		med monteringsplatta och kylelement: -20...60 °C

DTE905



Kompakt RFID-enhet

DTRUHFA HLRWITUS04

Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

Stöttålighet	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / Permanent chock
		50 g (11 ms) / singel chock
Vibrationstålighet	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
UL godkännande	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Spänningsmatning	Limited Voltage/Current
	Filnummer UL	E205959

Mekaniska data

Vikt	[g]	692,7
Mått	[mm]	113 x 118,6 x 50
Material		kapsling: Aluminium; PBT / PC; rostfritt stål

Displayer / manöverelement

Display	Spänningsmatning	1 x LED, grön
	LED-display (stapel)	4 x LED, gul signalstyrka ID-tag
	status	2 x LED, grön/röd fältbussinterface
	status	2 x LED, grön/gul Ethernet

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - Ethernet

Anslutning: 2 x M12; kodning: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Elektrisk anslutning - Spänningsmatning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



DTE905



Kompakt RFID-enhet

DTRUHFA HLRWITUS04

PWR	
1	L+
2	digitala in-/utgångar 2
3	L-
4	digitala in-/utgångar 1
5	inte använd