




Svetsadapter för processgivare

ADAPT M12-WELDING 3A ACCESSORY



- 1 läckageport
1 Tätningsskänkel

EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Applikation		
Utförande		med läckageborrning
Medietemperatur	[°C]	< 250
Tryckhållfasthet	[bar]	50
Godkännanden / tester		
Tryckkärlsdirektivet		En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter		Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data		
Vikt	[g]	32,35
Material		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Åtdragningsmoment	[Nm]	5...20
Givaranslutning		M12 x 1,5 tätningsskon
Processanslutning		Svetsadapter Ø 19 mm
Anmärkning		
Förpackning		1 antal