


DTE910



RFID utvärderingsenhet UHF

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Radiogodkännande för

USA; Kanada; Indonesien

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	24 DC
Strömförbrukning	[mA]	700
Arbetsfrekvens	[MHz]	902...928 (FCC); (Singapore: 920...925 MHz arbetsfrekvensen aktiveras genom att ställa in kommunikationsstandarden till Singapore)
Antennanslutningar		4; (TNC omvänd (reverse))
RFID-standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Sändeffekt ERP	[mW]	2000; (Singapore: ≤ 676 mW ERP sändarens styrka måste begränsas manuellt av användaren)
Impedans	[Ω]	50

In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal kopplingsingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 4

Ingångar

Antal kopplingsingångar

4

Utgångar

Antal kopplingsutgångar

4

Max. strömbelastning per utgång

[mA]

500



RFID utvärderingsenhet UHF

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

Mjukvara / programmering		
Parametreringsmöjligheter		Mjukvara
Gränssnitt		
Kommunikationsinterface		Ethernet
Ethernet		
Protokoll		TCP/IP; IP
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...55
Lagringstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 65
Mekaniska data		
Vikt	[g]	3125
Kapsling		rektangulär
Mått	[mm]	233,5 x 270 x 68
Material		kapsling: Aluminium; Skyddshölje: plast; TNC-honkontakt: Mässing / PTFE; Kontakt: mässing / plast
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, röd/grön
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - Ethernet		
Anslutning: 1 x M12; kodning: D		
		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	



RFID utvärderingsenhet UHF

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

Elektrisk anslutning - Processanslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



1	Binär utgång CMN
2	Kopplingsingång 3 / Kopplingsingång 0
3	Kopplingsingång CMN
4	0 V
5	U+
6	Binär utgång 3 / Binär utgång 1
7	Binär utgång 2 / Binär utgång 0
8	Kopplingsingång 2 / Kopplingsingång 1

Elektrisk anslutning - Strömförsörjning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



1	U+
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.