


RFID utvärderingsenhet UHF

DTEUHFEA_ABRWETUSTN04



Applikation

Radiogodkännande för

USA; Kanada; Australien; Singapore; Malaysia; Indonesien; Mexico; Sydafrika

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	24 DC
Strömförbrukning	[mA]	700
Arbetsfrekvens	[MHz]	902...928 (FCC), 920...926 (ACMA), 920...923 (SDPPI) max. 400 mW EIRP, 919...923 (SIRIM), 920...925 (IMDA), 915,3...920,9 (ICASA)
Antennanslutningar		4; (TNC omvänd (reverse))
RFID-standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Sändeffekt ERP	[mW]	2000; (stegvis parameteriserbar: 1 dB 50mW ... 2W)
Impedans	[Ω]	50

In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal kopplingsingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 4

Ingångar

Antal kopplingsingångar

4

Utgångar

Antal kopplingsutgångar

4

Max. strömbelastning per utgång

[mA]

500; (max.)

Område

RSSI tröskelvärde

justerbart via mjukvara

Gränssnitt

Kommunikationsinterface

Ethernet

Ethernet - EtherNet/IP

Protokoll

EtherNet/IP

Användartyp

Dataöverföring



RFID utvärderingsenhet UHF

DTEUHFEA_ABRWETUSTN04

Ethernet - TCP/IP		
Protokoll	TCP/IP	
Användartyp	Parameterinställning; Dataöverföring	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...55
Lagringstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
Radiogodkännande	FCC Part15	
UL godkännande	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	IP67
	Spänningsmatning	SELV
	Filnummer UL	E347020
Mekaniska data		
Vikt	[g]	3417,8
Mått	[mm]	300 x 300 x 71
Material	kapsling: Aluminium; Skyddshölje: plast; TNC-honkontakt: Mässing / PTFE; Kontakt: mässing / plast	
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, gul/grön
		4 x LED, flerfärg Programmerbar
Akustisk signal	signal	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning - Ethernet		
Anslutning: 1 x M12; kodning: X		
		
LAN		
1	TX+	
2	TX-	
3	RX+	
4	RX-	
PoE+		
1	TX+ / PoE+1	
2	TX- / PoE+1	
3	RX+ / PoE+2	
4	RX- / PoE+2	
5	PoE+1	
6	PoE+1	
7	PoE+2	
8	PoE+2	



RFID utvärderingsenhet UHF

DTEUHFEA_ABRWETUSTN04

Elektrisk anslutning - Spänningsmatning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A




Power Supply

1	+24V DC
2	GND
3	GND
4	+24V DC

Elektrisk anslutning - ingångar / utgångar

Anslutning: 1 x M12



GPIO

1	OUT_CMN
2	OUTPUT_1
3	INPUT_3
4	INPUT_CMN
5	INPUT_1
6	GND
7	UB
8	OUTPUT_4
9	OUTPUT_3
10	OUTPUT_2
11	INPUT_2
12	INPUT_4