


Svetsadapter för processgivare

WELDING ADAPT D65/G1



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 läckageport
- 3 Tätningskant



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applikation

Utförande	med läckageborring
Tryckhållfasthet [bar]	25
Hänvisning till tryckangivelse	för anslutningen givare - adapter

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]	237,5
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1,4435 / 316L) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4
Givaranslutning	G 1 Invändig gänga Aseptoflex Vario
Processanslutning	Svetsadapter Ø 65 mm
Tätning	Packning

Tillbehör

Ingående delar	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA kompatibel, E30054
Tillbehör (alternativ)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA kompatibel, E30123

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------