





Applikation		
Applikation		för upp till 4 läs-/skrivhuvuden typ ANT41x/ANT51x
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	18...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 3000
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsutgångar: 4
Utgångar		
Antal kopplingsutgångar		4
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Gränssnitt		
Kommunikationsinterface		Ethernet
Fabriksinställning		IP-adress: 192.168.0.79
		Subnätmask: 255.255.255.0
		Gateway IP-adress: 192.168.0.100
Ethernet - PROFINET		
Protokoll		PROFINET
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...85
Kapslingsklass		IP 67



RFID utvärderingsenhet LF/HF

DTELF/HFABRWPNU00

Godkännanden / tester		
Stöttålighet	IEC 60068-2-27	15 g 11 ms
Vibrationstålighet	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	108,28	
Mekaniska data		
Vikt [g]	393,5	
Mått [mm]	115 x 46,2 x 85	
Material	Överdel: PA Grivory GV5H orange; Överdel: TPE; underdel: GD-ALSi12	
Displayer / manöverelement		
Display	Spänningsmatning	1 x LED, grön
		1 x LED, gul
	PROFINET-IO	2 x LED, röd/grön
	Ethernet	1 x LED, grön
		1 x LED, gul
	In- / utgångar	1 x LED, grön
		1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar	Skyddskåpa: M12, E73004	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning - Ethernet		
Anslutning: 2 x M12; kodning: D		
		
Port 1/2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Elektrisk anslutning - Processanslutning		
Anslutning: 4 x M12; kodning: A		
		



RFID utvärderingsenhet LF/HF


DTELF/HFABRWPNU00

IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.

Elektrisk anslutning - Spänningsmatning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.