




## Processadapter SMS-röranslutning

ADAPT G1/2-SMS DN25

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM** **FDA**

| Applikation                          |                                                                                            |     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tryckhållfasthet                     | [bar]                                                                                      | 40  |
| Godkännanden / tester                |                                                                                            |     |
| Tryckkärlsdirektivet                 | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren            |     |
| Säkerhetsföreskrifter                | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |     |
| Mekaniska data                       |                                                                                            |     |
| Vikt                                 | [g]                                                                                        | 175 |
| Material                             | rostfritt stål (1,4435 / 316L)                                                             |     |
| Givaranslutning                      | G 1/2 tätningsskon                                                                         |     |
| Processanslutning                    | SMS röranslutning DN25                                                                     |     |
| Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar | 0,4 / 4                                                                                    |     |
| Anmärkning                           |                                                                                            |     |
| Förpackning                          | 1 antal                                                                                    |     |