




Svetsadapter för processgivare

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=1.50



EC 1935/2004 FDA

Applikation

Tryckhållfasthet [bar]

120

Hänvisning till tryckangivelse

för anslutningen givare - adapter

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet

En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren

Säkerhetsföreskrifter

Kompatibiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]

8,5

Material

rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Givaranslutning

G 1/8 Invändig gänga Ø 3 mm

Processanslutning

Svetsadapter Ø 18 mm ; nominell rörstorlek: DN25...DN100; tjocklek av rörvägg: 1,5 mm

Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar

< 0,4 / -

Anmärkning

Förpackning

1 antal