




## Svetsadapter för processgivare

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=2.00



EC 1935/2004 FDA

## Applikation

Tryckhållfasthet [bar]

120

Hänvisning till tryckangivelse

för anslutningen givare - adapter

## Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet

En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren

Säkerhetsföreskrifter

Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

## Mekaniska data

Vikt [g]

9,3

Material

rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Givaranslutning

G 1/8 Invändig gänga Ø 3 mm

Processanslutning

Svetsadapter Ø 18 mm ; nominell rörstorlek: DN25...DN100; tjocklek av rörvägg: 2 mm

Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar

&lt; 0,4 / -

## Anmärkning

Förpackning

1 antal