




Processadapter SMS-röranslutning

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"



1 Tätningskant



EC 1935/2004 FCM FDA

Applikation

Utförande	med läckageborring
Tryckhållfasthet [bar]	16

Godkännanden / tester

Tryckkärldirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompatibiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]	570,5
Material	rostfritt stål (1,4435 / 316L)
Givaranslutning	G 1/2 tätningskon
Processanslutning	SMS röranslutning DN50 (2")
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	< 0,8 / 8
Tätning	metall till PEEK
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866	H3

E43344



Processadapter SMS-röranslutning

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

Anmärkning

Förpackning

1 antal