


Dragvajermekanism för pulsgivare

DRAW WIRE 10000



1 ögla 20,2 mm Ø

Produktegenskaper

Axelutförande	solid axel
Axeldiameter [mm]	6

Applikation

Utförande	för pulsgivare med 58 mm synkrofläns och 6 mm fast axel
-----------	---

Noggrannhet / Avvikelse

Noggrannhet	± 0,01 % FSO
Repeternoggrannhet	± 0,001 % FSO

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...80
Lagringstemperatur [°C]	-40...80

Dragvajermekanism för pulsgivare

DRAW WIRE 10000

Lagerhållning, fuktighet [%]	5...95; (ej kondenserande)
------------------------------	----------------------------

Godkännanden / tester

Stöttålighet	IEC628-2-27	50 g / 20 ms
Vibrationstålighet	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Mekaniska data

Vikt	[g]	3510,8		
Mått	[mm]	115 x 168,7 x 115		
Toppfläns diameter	[mm]	58		
Material		kapsling: Aluminium eloxerad; kabel: rostfritt stål polyamidcoated		
Axelutförande		solid axel		
Axeldiameter	[mm]	6		
Max. mätlängd	[mm]	10000		
Diameter på kabeltrumma	[mm]	315		
Kabeldiameter	[mm]	1		
Kabelanslutning		20,2; (ögla)		
Kabelegenskaper		max. rörelsehastighet för kabel	[m /s]	2
		max. kabelacceleration	[g]	6
		max. förlängningskraft	[N]	21
		min. dragkraft	[N]	8
Fästelement		Synkrofläns		


Tillbehör

Ingående delar	monteringsskruvar: 3 x M4
	cylinderskruvar: 4 x M4
	packningar
	Synkrofläns
	Kopplingar för pulsgivare

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

diagram och grafer



Installationshänvisning