


E80400



RFID tag

ID-TAG/51x51/06



Applikation

Applikation	Kodning av lastbärare i industriella transportsystem
Driftstemperatur (aktiv) [°C]	-55...240

Elektriska data

Arbetsfrekvens [MHz]	13,56
Minnesstorlek [bit]	896
Minnestyp	EEPROM
Chiptyp	ICODE SLIX
Antal block	28
Blockstorlek [Byte]	4
Unikt identifikationsnummer (UID) [Byte]	8
RFID-standard	ISO 15693

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-55...240
Hänvisning till omgivningstemperatur	1,5 h 185 °C
	1 h 200 °C
	0,75 h 220 °C
	0,5 h 240 °C
	max. uppehållstid vid max. omgivningstemperatur
Kapslingsklass	IP 68

Godkännanden / tester

Stöttålighet	EN 60068-2-29	40 g 18 ms
Vibrationstålighet	EN 60068-2-6	10 g 10...2000 Hz
Radiogodkännande	ISO 15693	

Mekaniska data

Vikt [g]	297,85
Monteringstyp	Installation på metall och icke metaliska material; (skruv: distansplatta E80401; limmas på en yta)
Mått [mm]	51 x 6,5 x 51
Material	PPS

Anmärkning

Förpackning	10 antal
-------------	----------



RFID tag

ID-TAG/51x51/06

Ytterligare data

avläsningssavstånd vid montage icke-metall (mm)

ANT410 / DTI410	20
ANT411 / DTI411	25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	40
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	65
ANT513 / DTI513 / DTC510	100
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	200

läsavstånd vid montage på metall (mm)

ANT411 / DTI411	16
ANT421 / DTI421 / DTI425	35
ANT430 / DTI430 / DTI434	25
ANT431 / DTI431 / DTI435	40
ANT513 / DTI513	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	90