




RFID tag

ID-TAG/22X3.0/06



Applikation

Driftstemperatur (aktiv)	[°C]	-25...90
Topptemperatur (passiv)	[°C]	120

Elektriska data

Arbetsfrekvens	[MHz]	13,56
Minnesstorlek	[bit]	896
Minnestyp		EEPROM
Chiptyp		ICODE SLIX
Antal block		28
Blockstorlek	[Byte]	4
Unikt identifikationsnummer (UID)	[Byte]	8
RFID-standard		ISO 15693
Max. läscykler		obegränsat
Max. skrivcykler		100000

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Lagringstemperatur	[°C]	-25...120
Kapslingsklass		IP 68

Godkännanden / tester

Stöttålighet	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Vibrationstålighet	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Radiogodkännande		ISO 15693

Mekaniska data

Vikt	[g]	18,65
Monteringstyp		Installation på metall och icke metaliska material; (skruv ; limmas på en yta ; Vid montage på metall, montera den märkta sidan mot ytan (märkt med: B eller en punkt))
Mått	[mm]	Ø 22 / L = 3
Material		PA 9T

Anmärkning

Anmärkning		
Förpackning		10 antal



RFID tag

ID-TAG/22X3.0/06

Ytterligare data

avläsningssavstånd vid montage icke-metall (mm)

ANT410 / DTI410	6
ANT411 / DTI411	10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	15
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	10
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	15
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	40

läsavstånd vid montage på metall (mm)

ANT410 / DTI410	6
ANT411 / DTI411	10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	8
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	16
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	20
ANT513 / DTI513 / DTC510	25
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	10
ANT600 / DTI600	-