




RFID tag

ID-TAG/M5x16,5/05



1 mitten av tag



Applikation

Applikation	Kodning av lastbärare i industriella transportsystem	
Driftstemperatur (aktiv)	[°C]	-25...85
Topptemperatur (passiv)	[°C]	120; (längd av test: 1 x 100 h)

Elektriska data

Arbetsfrekvens	[MHz]	0,125
Minnesstorlek	[bit]	2048
Max. läscykler		obegränsat
Max. skrivcykler		100000

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Lagringstemperatur	[°C]	-40...90
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

Stöttålighet	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Vibrationstålighet	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz

Mekaniska data

Vikt	[g]	4,5
Kapsling		gångat utförande
Monteringstyp		Skruvmontering
Mått	[mm]	M5 x 0,8 / L = 16,5
Gångbeteckning		M5 x 0,8
Material		PA svart

Anmärkning

Anmärkning	Topptemperatur 1 x 100 h	
	Lagringstemperatur 1 x 1000 h	
	chock 3 Achsen je 1084 Schocks	
	vibration 3 Achsen je 8 h	
Förpackning	10 antal	