




RFID tag

ID-TAG/M5x16,5/06



1 mitten av tag



Applikation

Applikation	Kodning av lastbärare i industriella transportsystem	
Driftstemperatur (aktiv)	[°C]	-25...85
Topptemperatur (passiv)	[°C]	90

Elektriska data

Arbetsfrekvens	[MHz]	13,56
Minnesstorlek	[bit]	896
Minnestyp		EEPROM
Chiptyp		Vigo
Antal block		28
Blockstorlek	[Byte]	4
Unikt identifikationsnummer (UID)	[Byte]	8
RFID-standard		ISO 15693
Max. läscykler		obegränsat
Max. skrivcykler		100000

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Lagringstemperatur	[°C]	-40...90
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

Stöttålighet	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Vibrationstålighet	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
Radiogodkännande	ISO 15693	

Mekaniska data

Vikt	[g]	5,3
Kapsling		gängat utförande
Monteringsstyp		installation på icke metalliska material; (skruv ; limmas på en yta)
Mått	[mm]	M5 / L = 16,5
Gängbeteckning		M5
Material		PA svart



RFID tag

ID-TAG/M5x16,5/06

Anmärkning

Förpackning

10 antal

Ytterligare data

avläsningsavstånd vid montage icke-metall (mm)

ANT410 / DTI410	-
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	25
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	15