




RFID läs/skrivhuvud HF

DTRHF HLRWIOUS03



Applikation			
Applikation		Detektering av föremål på transportsystem	
Radiogodkännande för		EU/RED; Japan; Australien; Kina; Taiwan; Indien; Singapore; USA; Kanada	
Hänvisning till radiogodkännande		Listan för länder som följer europeiska radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (RED) hittas under “Nedladdningar”.	
Elektriska data			
Anslutningsspänning	[V]	19,2...28,8 DC	
Strömförbrukning	[mA]	< 150	
Skyddsklass		III	
Arbetsfrekvens	[MHz]	13,56	
RFID-standard		ISO 15693	
Område			
Avstånd läs/skrivhuvuden framsida	[mm]	400	
Avstånd läs/skrivhuvuden sidan	[mm]	600	
Avstånd till ID-tag	[mm]	refererat till ID-TAG E80384	< 190
		refererar till ISO card E80407	< 230
Gränssnitt			
Kommunikationsinterface	IO-Link		
Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)		
IO-Link revision	1.1		
SDCI-standard	IEC 61131-9		
Profil	Smart Sensor: Device Identification		
SIO-läge	nej		
Nödvändig masterporttyp	A		
Understödda DeviceIDs	Drift typ	DeviceID	
	default	967	



RFID läs/skrivhuvud HF

DTRHF HLRWIOUS03

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester		
Stöttålighet	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / Permanent chock
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / singel chock
Vibrationstålighet	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz


Mekaniska data		
Vikt	[g]	456
Mått	[mm]	120 x 50 x 113
Material		PBT; PC; rostfritt stål

Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön
	taggkommunikation	4 x LED-display (stapel), gul signalstyrka ID-tag

Anmärkning	
Anmärkning	För avstånd till andra ID-tags, se respektive datablad (E803xx)
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

