


RFID tag

ID-TAG/D50X3.3/04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Applikation	RFID-kodning av produktionskontroll	
Driftstemperatur (aktiv)	[°C]	-40...85
Topptemperatur (passiv)	[°C]	140; (längd av test: 1 x 100 h)

Elektriska data

Arbetsfrekvens	[MHz]	865...870
Minnesstorlek	[bit]	240
Max. läscykler		obegränsat
Max. skrivcykler		100000

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-20...85
Lagringstemperatur	[°C]	-40...90
Kapslingsklass		IP 68

Godkännanden / tester

Stöttålighet	DIN IEC 68-2-29	40 g 18 ms
Vibrationstålighet	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz

Mekaniska data

Vikt	[g]	11,6
Mått	[mm]	Ø 50 / L = 3,3
Material		PA 6

Anmärkning

Anmärkning	Lagringstemperatur 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C)	
	ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2	
Förpackning	1 antal	