




RFID UHF kompakt enhet

DTRUHFA HLRWIOUS04



Applikation		
Applikation	Detektering av föremål på transportsystem	
Radiogodkännande för	Kina	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	18...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 250
Effektförbrukning	[W]	4,8
Skyddsklass		III
Arbetsfrekvens	[MHz]	920,5...924,5
RFID-standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Överföringseffekt EIRP	[mW]	200; (maximal: 250 mW)
Gränssnitt		
Kommunikationsinterface	IO-Link	
Typ av transmission	COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
Understödda DeviceIDs	Drift typ	DeviceID
	default	1418
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
Stöttålighet	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / Permanent chock
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / singel chock
Vibrationstålighet	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz
Elektrisk säkerhet	EN 61010-2-201	elektrisk matning endast via PELV kretsar
Mekaniska data		
Vikt	[g]	635,5



RFID UHF kompakt enhet

DTRUHFA HLRWIOUS04

Mått	[mm]	120 x 50 x 113
Material	PBT; PC; rostfritt stål; Aluminium	

Displayer / manöverelement


Display	drift	1 x LED, grön
	taggkommunikation	4 x LED-display (stapel), gul antal taggar i läsområdet

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



- 1
Spänningsförsörjning;
givare
- 2 inte använd
- 3
Spänningsförsörjning;
givare
- 4 IO-Link
- 5 inte använd