


DV1003



LED-remsa RGBW

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68



Applikation		
Applikation	signal för maskinstatus	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	21,6...26,4 DC
Nominell spänning DC	[V]	24; (till SELV/PELV)
Strömförbrukning	[mA]	1200
Färgtemperatur	[K]	4000
Ljusflöde	[lm]	röd: 101,2; grön: 188,8; blå: 37; vit: 285,2
Hänvisning till ljusflöde	[lm]	Indikering av ljusflödet refererar till en meter LED-remsa
Typ. Livslängd	[h]	30000
Ingångar		
Ingångskrets för kopplingsingång	24 V PNP	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...45
Max. relativ luftfuktighet	[%]	90
Max. höjd över havet	[m]	4000
Kapslingsklass	IP 68	
Föroreningsgrad	2	
Godkännanden / tester		
Godkännande	IEC 62471; IEC 62031	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	90,1
Mått	[mm]	765 x 14,2 x 4,5
Material	TPU	
Displayer / manöverelement		
Display	signal för maskinstatus	LED, flerfärg RGB
	montering av ljus	LED, vit

LED-remsa RGBW

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68

Anmärkning


Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m

Anslutning: M12; kodning: A



1	+ röd
2	+ grön
3	GND
4	+ vit
5	+ blå

diagram och grafer