




Splitbox

ZDO4F049MSS0005H10



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift; För användning i släpkedja

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Skyddsklass		III
Max. strömbelastning per modul	[A]	2
Max. strömbelastning totalt	[A]	6

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
----------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	-5...60
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 68

Mekaniska data

Vikt	[g]	442,5
Mått	[mm]	20 x 30 x 85,5



Splitbox

ZDO4F049MSS0005H10

Material	PBT-GF20; Mässing förnicklad	
Gjuten-body material	PBT-GF 20 / mässing, förnicklad	
Antal portar i splitboxen	4	
Anslutningstyp	M8	
För användning i släpkedja	ja	
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler	> 5 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	8 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Tillbehör

Tillbehör (alternativ)	DIN-skena:, E73006
	Skyddskåpa: M8, E73005

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR, svart, Ø 7,4 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 4 x M8; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT-GF 20 / mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad






Splitbox

ZDO4F049MSS0005H10

Anslutning



BN =	Ledarfärger :	brun
BU =		blå
GN =		grön
GY =		grå
PK =		rosa
RD =		röd
WH =		vit
YE =		gul