


Splitbox

ZDO8F04HMSS0020H10



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift; För användning i släpkedja

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Skyddsklass		III
Max. strömbelastning per modul	[A]	2
Max. strömbelastning totalt	[A]	6

Utgångar

Elektriskt utförande

PNP

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...80



Splitbox

ZDO8F04HMSS0020H10

Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	-5...60
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68

Mekaniska data

Vikt [g]	2349,5
Mått [mm]	20 x 30 x 129,5
Material	PBT-GF20; Mässing förnicklad
Gjuten-body material	PBT-GF 20 / mässing, förnicklad
Antal portar i splitboxen	8
Anslutningstyp	M8
För användning i släpkedja	ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer Färdhastighet Böjningscykler Torsion/vridningsvinkel
	min. 10x kabeldiametern max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration. > 5 Mio. ± 180 °/m

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	16 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Tillbehör

Tillbehör (alternativ)	DIN-skena:, E73007
	Skyddskåpa: M8, E73005

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 20 m, PUR, svart, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk anslutning - spår


Anslutning: 8 x M8; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT-GF 20 / mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



Splitbox

ZDO8F04HMSS0020H10

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
VT =	violett
WH =	vit
YE =	gul

EBC074

Splitbox

ZDO8F04HMSS0020H10

