


DV2320



3-segment signallampa

LED-Tower-3/IO-Link



Applikation		
Applikation		signal för maskinstatus
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	18...30 DC; (till SELV/PELV)
Nominell spänning DC	[V]	24
Strömförbrukning	[mA]	< 200
Ingångar		
Ingångsström Hög	[mA]	6
Gränssnitt		
Kommunikationsinterface		IO-Link
Typ av transmission		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1
SDCI-standard		IEC 61131-9
SIO-läge		ja
Nödvändig masterporttyp		A
Min. processcykeltid	[ms]	3,2



3-segment signallampa

LED-Tower-3/IO-Link

Understödda DeviceIDs	Drift typ	DeviceID
	default	1467

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...50
Lagringstemperatur	[°C]	-40...75
Max. relativ luftfuktighet	[%]	90
Lufttryck	[kPa]	< 106
Max. höjd över havet	[m]	2000
Kapslingsklass		IP 65

Godkännanden / tester		
UL godkännande	Spänningsmatning	Class 2

Mekaniska data		
Vikt	[g]	364
Mått	[mm]	Ø 70 / L = 180
Material		kapsling: ABS; Optik: PC

Displayer / manöverelement		
Display	LED-segment	3 x 4 LED

Tillbehör	
Tillbehör (alternativ)	monteringsplatta, E89060
	väggfixtur, E89061
	Monteringsadapter, E89063
	fästa med kabelanslutning på sidan, E89064
	montagerör, E89065
	montagerör, E89066
	montagerör, E89067

Anmärkning	
Anmärkning	För ytterligare information, se bruksanvisningen.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: M12; kodning: A



1	L+
2	inte använd
3	L-
4	IO-Link (C/Q)