


DV2330



3-segment signallampa

LED-Tower-3/IOL/Buzzer



1 signal



Applikation

Applikation

signal för maskinstatus

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

18...30 DC; (till SELV/PELV)

Nominell spänning DC

[V]

24

Strömförbrukning

[mA]

< 200

Ingångar

Ingångsström Hög

[mA]

6

Gränssnitt

Kommunikationsinterface

IO-Link

Typ av transmission

COM2 (38,4 kBaud)

IO-Link revision

1.1

SDCI-standard

IEC 61131-9

SIO-läge

ja

Nödvändig masterporttyp

A

DV2330



3-segment signallampa

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

Min. processcykeltid	[ms]	3,2
Understödda DeviceIDs	Drift typ	DeviceID
	default	1467

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...50
Lagringstemperatur	[°C]	-40...75
Max. relativ luftfuktighet	[%]	90
Lufttryck	[kPa]	< 106
Max. höjd över havet	[m]	2000
Kapslingsklass		IP 54

Godkännanden / tester		
UL godkännande	Spänningsmatning	Class 2

Mekaniska data		
Vikt	[g]	422,8
Mått	[mm]	Ø 70 / L = 220
Material		kapsling: ABS; Optik: PC

Displayer / manöverelement		
Display	LED-segment	3 x 4 LED
Akustisk signal		signal
Max. ljudtryck	[dB]	85

Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)		monteringsplatta, E89060
		väggfixtur, E89061
		Monteringsadapter, E89063
		fästa med kabelanslutning på sidan, E89064
		montagerör, E89065
		montagerör, E89066
		montagerör, E89067

Anmärkning		
Anmärkning		För ytterligare information, se bruksanvisningen.
Förpackning		1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: M12; kodning: A



1	L+
2	inte använd
3	L-
4	IO-Link (C/Q)