




Splitbox

ZDOAF03BMSS0010H12



Applikation		
Speciella egenskaper		Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Skyddsklass		III
Max. strömbelastning per modul	[A]	2
Max. strömbelastning totalt	[A]	6
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP



Splitbox

ZDOAF03BMSS0010H12


Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	-5...60
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 68
Mekaniska data		
Vikt	[g]	969,5
Material		PBT-GF20; Mässing förnicklad
Gjuten-body material		PBT-GF 20 / mässing, förnicklad
Antal portar i splitboxen		10
Anslutningstyp		M8
För användning i släpkedja		ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
	Böjningscykler	> 5 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	10 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)	Skyddskåpa: 2 x M8, E73005	
	etiketter: 11	
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 7,6 mm; 10 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)		
Elektrisk anslutning - Honkontakt		
Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT-GF 20 / mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad		



Splitbox

ZDOAF03BMSS0010H12

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
VT =	violett
WH =	vit
YE =	gul