




Multifunktionsdisplay för övervakning av varvtal, hastighet och tid

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: DX2022

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Applikation

Universell utvärdering och visning av alla fysikaliska storheter; som grundar sig på impulsföljder

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	50...60
Anslutningsspänning tolerans	[%]	33...58
Anslutningsspänning	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Strömförbrukning	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Extrakraft för givare DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA)

In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal analogutgångar: 1

Utgångar

Antal analogutgångar		1
Analog strömutgång	[mA]	4...20
Analog spänningsutgång	[V]	0...10

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	0...45
Lagringstemperatur	[°C]	-25...75
Kapslingsklass	IP 65; (frontplacerad)	



Multifunktionsdisplay för övervakning av varvtal, hastighet och tid

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

Kapslingsklass

anslutningsklämmor

IP 20

Godkännanden / tester

EMC

EN 50081-1

EN 61000-6-2

Mekaniska data

Vikt [g]

580,8

Material

Noryl UL94-V-0

Displayer / manöverelement

Display

7-segments LED-display, orange 6-segment
15 mm

Elektrisk anslutning

skruvklämmor, DC: 10 x ...1,5 mm²skruvklämmor, AC: 4 x ...2,5 mm²

Anslutning

