




Multifunktionsdisplay för övervakning av analoga standardsignaler

DISPLAY/AX360

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: DX2041

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation	
Applikation	display av analoga standardsignaler; t.ex. tryckgivare, temperaturgivare eller flödesgivare
Elektriska data	
Frekvens AC	[Hz] 50...60
Anslutningsspänning tolerans	[%] 33...58
Anslutningsspänning	[V] 230 / 115 AC / 24 DC
Strömförbrukning	[mA] 110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V)
Extrakraft för givare DC	[V] 24; (±15 %, 150 mA; Kortslutningssäker)
In- / utgångar	
Antal in och utgångar	Antal analogingångar: 2
Ingångar	
Antal analogingångar	2
Utgångar	
Analog strömutgång	[mA] 4...20
Analog spänningsutgång	[V] 0...10
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur	[°C] 0...45
Lagringstemperatur	[°C] -25...70
Kapslingsklass	IP 65; (frontplacerad)



Multifunktionsdisplay för övervakning av analoga standardsignaler

DISPLAY/AX360

Kapslingsklass

anslutningsklämmor

IP 20

Godkännanden / tester

EMC

EN 50081-1

EN 61000-6-2

Mekaniska data

Vikt [g]

552

Material

Noryl UL94-V-0

Displayer / manöverelement

Display

7-segments LED-display, orange 6-segment
15 mm

Elektrisk anslutning

skruvklämmor, DC: 10 x ...1,5 mm²skruvklämmor, AC: 4 x ...2,5 mm²

Anslutning

