


DX2045



Multifunktionsdisplay för övervakning av analoga standardsignaler

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC



Produktegenskaper	
Kommunikationsinterface	IO-Link
Mått [mm]	48 x 112 x 116
Applikation	
Applikation	visar och styr analoga signaler; t.ex. tryckgivare, temperaturgivare eller flödesgivare
Elektriska data	
Frekvens AC [Hz]	50...60
Anslutningsspänning [V]	115...230 AC / 18...30 DC
Strömförbrukning [mA]	100
Effektförbrukning [W]	3
In- / utgångar	
Antal in och utgångar	Antal analogingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 4
Ingångar	
Antal analogingångar	2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analog ingång (ström) [mA]	0...20
Analog ingång (spänning) [V]	-10...10
Analogingångens upplösning	16 bit
Noggrannhet på analogingången [%]	0,1
Utgångar	
Antal kopplingsutgångar	4
Max. strömbelastning per utgång [mA]	200
Överlastskydd	ja
Gränssnitt	
Kommunikationsinterface	IO-Link
Typ av transmission	COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revision	1.1
Nödvändig masterporttyp	A



Multifunktionsdisplay för övervakning av analoga standardsignaler

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC

Min. processcykeltid	[ms]	3
----------------------	------	---

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 65
Kapslingsklass anslutningsklämmor		IP 20

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mekaniska data

Vikt	[g]	369
Monteringstyp		panel cutout: 91 x 43 mm
Mått	[mm]	48 x 112 x 116
Material		Noryl UL94-V-0

Displayer / manöverelement

Display	Färgdisplay	fullgrafik LCD-display, Pekskärm
---------	-------------	----------------------------------

Elektrisk anslutning

skruvklämmor:

Anslutning

