


DX2052



Multifunktionsdisplay för övervakning av analoga standardsignaler

DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC



panel
cutout 91 x 43 mm



Produkttegenskaper

Mått	[mm]	48 x 112 x 116
------	------	----------------

Applikation

Applikation	visar och styr analoga signaler; t.ex. tryckgivare, temperaturgivare eller flödesgivare
-------------	---

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	18...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	100

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal analogingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 4
-----------------------	---

Ingångar

Antal analogingångar		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analog ingång (ström)	[mA]	0...20
Analog ingång (spänning)	[V]	-10...10
Analogingångens upplösning		16 bit
Noggrannhet på analogingången	[%]	0,1

Utgångar

Antal kopplingsutgångar	4
Överlastskydd	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 65
Kapslingsklass anslutningsklämmor		IP 20

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	


DX2052



Multifunktionsdisplay för övervakning av analoga standardsignaler

DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC

Mekaniska data		
Vikt	[g]	299,5
Monteringstyp		panel cutout: 91 x 43 mm
Mått	[mm]	48 x 112 x 116
Material		Noryl UL94-V-0
Displayer / manöverelement		
Display	Färgdisplay	fullgrafik LCD-display, Pekskärm
Elektrisk anslutning		
skruvklämmor:		
Anslutning		



NC inte använd